

取扱説明書

室内設定器

形 式
BA-RCW1L

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

- ・室内設定器.....1 台
- ・ブラケット.....1 個
- ・コネクタ.....1 個
- ・M3 × 8 皿ねじ.....1 個
- ・M4 × 10 ねじ.....4 個
- ・カード（操作対象指示ラベル）.....1 個
- ・シール（NeuronID 記載）.....2 枚

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。詳細は、操作取扱い説明書（NM-7303-B）、および、ネットワーク変数仕様説明書（NM - 7303-C）をご参照下さい。

ご注意事項

●供給電源

- ・許容電圧範囲、電源周波数、消費電力、消費電流
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。
交流電源：定格電圧 24 V AC の場合
24 V AC ± 10 %、50/60 Hz、約 3.0 VA
直流電源：定格電圧 24 V DC の場合
24 V DC ± 10 %、約 60 mA

●取扱いについて

- ・本体部の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。
- ・端子台を取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源を遮断して下さい。

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、使用しないで下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が 0 ～ 50℃を超えるような場所、周囲湿度が 30 ～ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
- ・清浄な雰囲気中に設置して下さい。シンナー、アセトン、ホルマリン、亜硫酸ガスなど、有機性ガス雰囲気中で長時間での使用は避けて下さい。
- ・直射日光が当たる場所には設置しないで下さい。
- ・タッチパネル付き LCD 表示部を表示部センタより上側から見下ろせる位置(床上 1.5 m 以下)に設置して下さい。

●配線について

- ・配線は、ノイズ発生源(リレー駆動線、高周波ラインなど)の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●タッチパネル付き LCD について


- ・タッチパネル付き LCD の内部には、刺激性物質が含まれています。万一の破損により液状の物質が流出して皮膚に付着した場合は、すぐに流水で 15 分以上洗浄して下さい。また、目に入った場合は、すぐに流水で洗浄した後、医師にご相談下さい。
- ・タッチパネル付き LCD は表示内容により、明るさのムラが生じることがありますが、故障ではありませんのでご了承下さい。
- ・タッチパネル付き LCD の素子には、微細な斑点(黒点、輝点)が生じることがありますが、故障ではありませんのでご了承下さい。
- ・タッチパネル付き LCD の画面を視野角外から見ると表示色が変化して見えます、これはタッチパネル付き LCD の基本的特性ですのでご了承下さい。
- ・同一画面を長時間表示していると表示されていたものが残像として残ることがあります。このような場合は、一旦電源を切り、しばらくしてから再度電源を入れると戻ります。これはタッチパネル付き LCD の基本的特性ですのでご了承下さい。残像を防ぐには表示画面を周期的に切換え、同一画面を長時間表示しないようにして下さい。

●その他


- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

各部の名称

■前面図



■背面図



■タッチパネル付き LCD 表示部

温度、湿度、風量、外気、時刻を表示し、温度、湿度、風量、延長運転、最終退室、照明の ON/OFF を操作します。
詳細は、取扱説明書(操作用)をご参照下さい。

■操作対象指示部

操作対象を表示します。
付属品のカード(操作対象指示ラベル)に指示対象を記入し、操作対象指示部に取付けて使用します。


■状態表示ランプ

運転中は赤色点灯、停止中は緑色点灯、未使用時は消灯します。

■運転／停止スイッチ

空調の運転／停止を制御します。
運転時、状態表示ランプが赤色点灯し、停止時は緑色点灯します。

■コネクタ配列




端子番号	信号名	機能
1	U	供給電源(+)
2	V	供給電源(-)
3	NC	未使用
4	FE	機能接地
5	NET1	LONWORKS 通信 1
6	NET1	LONWORKS 通信 1
7	NET2	LONWORKS 通信 2
8	NET2	LONWORKS 通信 2
9	DO	接点出力
10	COM	接点出力用コモン


取付方法

■本体の取付方法

- ①付属の M4 ねじにてブラケットを JIS 2 個用スイッチボックスへ固定します。(推奨トルク: $0.8 \sim 1.0 \text{ N} \cdot \text{m}$)
- ②本体へ配線を接続します。




- ③本体上部をブラケットのフック 2 箇所に差込みます。
- ④本体下部をブラケットに押しつけます。
- ⑤付属の M3 皿ねじにて固定します。(推奨トルク: $0.3 \sim 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$)




■カード(操作対象指示ラベル)の取付方法

①本体の透明カバーを開けます。



②カードを少し弛ませて両端を本体の爪へ差込みます。

③透明カバーを閉じます。




接 続


各端子の接続は下図を参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位: mm)


■本体



■ブラケット




端子接続図



通信ケーブルの配線

■ HOST PC との配線



配 線

■ 適合コネクタ

MC1,5/10-ST-3,5 (フエニックス・コンタクト製)
(本器に付属)

■ 適合電線

適合電線サイズ: $0.2 \sim 1.5 \text{ mm}^2$

剥離長: 7 mm

推奨圧着端子:

- ・ AI0,25-10YE 0.25 mm^2 (フエニックス・コンタクト製)
- ・ AI0,34-8TQ 0.34 mm^2 (フエニックス・コンタクト製)
- ・ AI0,34-10TQ 0.34 mm^2 (フエニックス・コンタクト製)
- ・ AI0,5-8WH 0.5 mm^2 (フエニックス・コンタクト製)
- ・ AI0,5-10WH 0.5 mm^2 (フエニックス・コンタクト製)
- ・ A0,75-8 0.75 mm^2 (フエニックス・コンタクト製)
- ・ A0,75-10 0.75 mm^2 (フエニックス・コンタクト製)
- ・ A1-8 1.0 mm^2 (フエニックス・コンタクト製)
- ・ A1-10 1.0 mm^2 (フエニックス・コンタクト製)
- ・ A1,5-7 1.5 mm^2 (フエニックス・コンタクト製)
- ・ A1,5-10 1.5 mm^2 (フエニックス・コンタクト製)

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。