

仕様伺書

対象形式：47LT

お客様記入		弊社記入	
形式		JOB No.	
貴社名		機番	
お名前		営業担当	
注番			

営業部門	
承認	作成

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■温度入力初期設定

設定項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
初期設定モード →入力種別	入力種別 (PR) K (CA) K (CA) 低レンジ -199.9~500.0℃ E (CRC) J (IC) J (IC) 低レンジ -150.0~400.0℃ T (CC) B (RH) R S N	希望の箇所□にチェックを入れて下さい。 <input type="checkbox"/> (PR) <input type="checkbox"/> K (CA) <input type="checkbox"/> K (CA) 低レンジ <input type="checkbox"/> E (CRC) <input type="checkbox"/> J (IC) <input type="checkbox"/> J (IC) 低レンジ <input type="checkbox"/> T (CC) <input type="checkbox"/> B (RH) <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	K (CA)	<input type="checkbox"/> 確認済

■アナログ出力初期設定

設定項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
初期設定モード →アナログ出力0%設定	-199.9~999.9 (K (CA) 低レンジ or J (IC) 低レンジ) -1999~9999 (上記以外) アナログ出力0%時の温度を設定します。		0または0.0	<input type="checkbox"/> 確認済
初期設定モード →アナログ出力100%設定	-199.9~999.9 (K (CA) 低レンジ or J (IC) 低レンジ) -1999~9999 (上記以外) アナログ出力100%時の温度を設定します。		100または10.0	

※設定範囲内において、アナログ出力0%設定<アナログ出力100%設定の条件になるようご指定ください。

■警報出力設定

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
警報値設定モード →LL設定値	-1999～9999 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。		20 * ¹	□ 確認済
警報値設定モード →L設定値	-1999～9999 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。		30 * ¹	
警報値設定モード →H設定値	-1999～9999 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。		70 * ¹	
警報値設定モード →HH設定値	-1999～9999 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。		80 * ¹	

熱電対	設定有効範囲 (°C)
(PR)	-30 ～ +1730
K (CA)	-230 ～ +1330
K (CA) 低レンジ	-199.9 ～ +500.0
E (CRC)	-30 ～ +630
J (IC)	-130 ～ +880
J (IC) 低レンジ	-150.0 ～ +400.0
T (CC)	-230 ～ +430
B (RH)	70 ～ 1830
R	-30 ～ +1730
S	-30 ～ +1730
N	-230 ～ +1330

※ご指定出荷時設定値は、熱電対の種類に応じて、設定有効範囲に入るように設定して下さい。

*1. 入力種別、アナログ出力 0%、100%のいずれかのご指定があり、警報値のご指定がない場合、L、LLはアナログ出力 0%の値、H、HHはアナログ出力 100%の値に設定します。

■単位シール貼付

設定項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
単位シール	DC, AC, mV, V, kV, μ A, mA, A, kA, mW, W, kW, var, kvar, Mvar, VA, Hz, Ω , k Ω , M Ω , cm, mm, m, m/sec, mm/min, cm/min, m/min, m/h, m/s ² , inch, ℓ , ℓ /s, ℓ /min, ℓ /h, m ³ , m ³ /sec, m ³ /min, m ³ /h, Nm ³ /h, N·m, N/m ² , g, kg, kg/h, N, kN, Pa, kPa, MPa, t, t/h, °C, °F, %RH, J, kJ, MJ, rpm, sec, min, min ⁻¹ , pH, %, ppm		単位シールの貼付無し	<input type="checkbox"/> 確認済

※単位シールの貼付位置

